

Do tej pory soczewki duuogniskowe miały widoczną niewygodną linię podziału między obszarami, co z jednej strony wprowadzało silny „skok” między strefami, zmniejszając komfort użytkowania, a z drugiej pogarszało estetykę soczewki. **OPTOMAX Great Vision DUO BiFree** wykorzystując technologię **Free Form**, eliminuje tę linię, oferując znacznie bardziej naturalny i komfortowy obraz oraz zwiększoną estetykę. Jest to nowa generacja spersonalizowanych soczewek duuogniskowych, zoptymalizowanych przez technologię **DIGITAL Ray-Path®**. Konstrukcja ta stanowi najdokładniejsze połączenie jakości i komfortu dla użytkowników okularów duuogniskowych. Jednocześnie będąc połączeniem soczewki duuogniskowej i wieloogniskowej, przygotowuje pacjenta na ewentualną zmianę na soczewkę progresywną w przyszłości, znacząco ułatwiając adaptację do nich.

Personalizacja/Optymalizacja





Każda soczewka jest produkowana indywidualnie z uwzględnieniem nie tylko mocy, ale również unikalnych parametrów twarzy i wybranej oprawy. Operacja ta jest wykonywana bezpośrednio przed przystąpieniem do produkcji, by uzyskać optymalną soczewkę dla powyższych danych, a w konsekwencji otrzymać najlepszą kombinację perfekcyjnego widzenia i komfortu użytkowania tak wykonanych okularów. Przyświeca nam jeden cel, by tak wykonane okulary nie tylko spełniały swoje zadania w zakresie korekty wzroku, ale były również ważnym dodatkiem stylizacyjnym. Do poprawnego ich doboru przy zamawianiu podajemy moc do dali jak i pełną addycję.

Korzyści dla użytkownika

- *spersonalizowana soczewka duuogniskowa*
- *nie wyświetla „przeskoku obrazu” między polami widzenia dal-bliż*
- *poprawiona estetyka eliminująca widoczną linię podziału*
- *jakość i wygoda widzenia dla osób noszących soczewki duuogniskowe*
- *brak zniekształceń na naturalnej ścieżce oka*
- *przygotowanie pacjenta na ewentualną zmianę na soczewkę progresywną*
- *poprawa jakości widzenia dzięki technologii **DIGITAL Ray-Path®***
- *mniejsza grubość soczewki*


dwuogniskowe Great Vision DUO BiFree

Minimalna wysokość montażu 15mm



dwuogniskowe Great Vision DUO BiFree

Zakres produkcji



■ Przeźroczyste
 ■ FOTO B/G
 ■ TR
 ■ XTRActive
 ■ POLAR X